



Formato convenienza

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0057 2,5
GTIN	4069515001205
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon. Termostabilità da -60 °C a +60 °C.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 accoppiamento rapido in ottone e 1 nipplo. 8x tubi a spirale in nylon da 1/4 pollice con giunto n. art. 080057 Dim. 2,5.

Descrizione tecnica

Ø Interno tubo flessibile	6 mm
Campo temperatura	-60 - 60 °C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Ø Esterno tubo flessibile	8 mm
Raccordo innesto rapido	1/4 pollici
Lunghezza utile del tubo flessibile	25 m
Tipo di prodotto	Tubo flessibile
USP1	Tubo a spirale in nylon da 1/4 pollice con giunto

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG0057-2,5>