



Formato convenienza

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0057 5
GTIN	4069515001212
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon. Termostabilità da -60 °C a +60 °C.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 accoppiamento rapido in ottone e 1 nipplo. 8x tubi a spirale in nylon da 1/4 pollice con giunto n. art. 080057 Dim. 5.

Descrizione tecnica

Raccordo innesto rapido	1/4 pollici
Campo temperatura	-60 - 60 °C
Lunghezza utile del tubo flessibile	5 m
Ø Interno tubo flessibile	6 mm
Pressione massima di esercizio	10 bar
Ø Esterno tubo flessibile	8 mm
Tipo di prodotto	Tubo flessibile
USP1	Tubo a spirale in nylon da 1/4 pollice con giunto

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG0057-5>