



Tubo a spirale in nylon da 3/8 pollici con giunto, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0058 5
GTIN	4069515001236
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon. Termostabilità da -60 °C a +60 °C.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 accoppiamento rapido in ottone e 1 nipplo. 3× tubi a spirale in nylon da 3/8 pollice con raccordo n. art. 080058 Dim. 5.

Descrizione tecnica

Raccordo innesto rapido	3/8 pollici
Pressione massima di esercizio	10 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile	5 m
Campo temperatura	-60 - 60 °C
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Ø Interno tubo flessibile	9 mm
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Tubo a spirale in nylon da 3/8 pollici con giunto Lunghezza utile del tubo flessibile 5 m	080058 5
	080171 3/8

Accoppiamento rapido con attacco filettato Filettatura
interna di raccordo 3/8 pollici
