



Cassetta nastro con poliestere W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5519 W
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Le cartucce a nastro D1 sono state sviluppate appositamente per le etichettatrici LabelManager™ e LabelWriter™ Duo e offrono le prestazioni e la versatilità necessarie per la maggior parte delle operazioni di etichettatura. Aderiscono a quasi tutte le superfici piane e pulite, tra cui plastica, carta, metallo, legno e vetro, e dispongono di un supporto facilmente rimovibile per un'applicazione agevole. Le cartucce a nastro D1 sono versatili, resistenti e disponibili in un'ampia gamma di larghezze e colori, in modo da poter organizzare senza stress la casa e l'ufficio.

Fornitura:

10 × cartucce a nastro 12 mm × 7 mm con poliestere.

Descrizione tecnica

Colore caratteri	nero
Contenuto per scatola	10 pz,
Materiale nastro	Poliestere
Temperatura di esercizio	-18 - 90 °C
Larghezza nastro	12 mm
Colore etichette	bianco

Scheda tecnica

Lunghezza nastro	7 m
Colore del nastro	bianco
Tipo di prodotto	Cartuccia a nastro
USP1	Cassetta nastro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG5519-W>