

Scheda tecnica



Smerigliatrice angolare, Modello: 7222796



Dati di ordinazione

Numero d'ordine GG7111 7222796

GTIN

Classe articolo GGN

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.

- Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.
- Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.
- Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).
- Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave. 3x smerigliatrici angolari compatte n. art. 077111 Dim. 7222796.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	1000 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Frequenza di rete	50 Hz
Vibrazione massima a norma EN	85 m/s ²
Peso	21 kg

Scheda tecnica

Ø Massimo disco	125 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Tensione di rete	240 V
Particolarità	Esecuzione corta
Numero massimo giri	11000 min ⁻¹
Profondità massima di taglio	35 mm
Denominazione originale prodotto	CG10-125
Tipo di prodotto	Smerigliatrice angolare