

Scheda tecnica



Avvitatori a massa battente a batteria, Modello: 71151061



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4000 71151061
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Potente avvitatore a percussione a batteria con **motore senza spazzole e regolazione della coppia su 6 livelli**. Robusto meccanismo interamente in metallo e praticità ergonomica grazie al supporto morbido.

- **Il motore senza spazzole presenta una coppia di serraggio superiore del 10% alla rotazione antioraria per allentare le viti particolarmente bloccate.**
- **Protezione contro il contatto sulla testata ingranaggi.**
- **Struttura compatta.**

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, inclusa L-BOXX. 3x avvitatore a percussione a batteria n. art. 074000 Dim. 711510611 con clip da cintura e portabit.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Numero di batterie contenute	0

Scheda tecnica

Dimensione portautensile	1/2 pollici
Peso	12 kg
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Coppia massima	290 Nm
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Denominazione originale prodotto	ASCD 18-300 W2 AS
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di colpi	0 - 3400 min ⁻¹
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M18
Tensione batteria	18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tipo di prodotto	Avvitatore a percussione

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG4000-71151061>