



### Avvitatori a massa battente a batteria, Modello: 71151161



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine GG4000 71151161

GTIN

Classe articolo GGN

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Potente avvitatore a percussione a batteria con **motore senza spazzole e regolazione della coppia su 6 livelli**. Robusto meccanismo interamente in metallo e praticità ergonomica grazie al supporto morbido.

- **Motore senza spazzole con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.**
- **Portautensili a esagono incassato da 1/4 pollice per l'alloggiamento di bit e bussole.**
- **Coppia di serraggio superiore del 10% alla rotazione antioraria per allentare le viti particolarmente bloccate.**

##### Fornitura:

**Senza batteria e caricabatterie**, inclusa L-BOXX. 3x avvitatore a percussione a batteria n. art. 074000 Dim. 711511611 con clip da cintura e portabit.

##### Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

#### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto ASCD 18-200 W4 AS

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V

## Scheda tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
Dimensione portautensile	1/4 pollici
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M18
Portautensile con profilo di azionamento	HEX
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s <sup>2</sup>
Tensione batteria	18 V
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Coppia massima	210 Nm
Numero di colpi	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Peso	12 kg
Numero di batterie contenute	0
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Avvitatore a percussione

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG4000-71151161>