

Scheda tecnica



Smerigliatrice angolare, Modello: 72250660



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG7111 72250660
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.

- Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.
- Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.
- Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).
- Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave. 3x smerigliatrici angolari compatte n. art. 077111 Dim. 72250660.

Descrizione tecnica

Avvio dolce	sì
Blocco contro il riavvio	sì
Potenza assorbita	1500 W
Denominazione originale prodotto	CG15-125BL
Peso	22 kg

Scheda tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione di rete	230 V
Particolarità	Motore Brushless
Dispositivo di uomo morto	no
Numero massimo giri	3800 - 9000 min ⁻¹
Ø Massimo disco	125 mm
Frequenza di rete	50 Hz
Lunghezza cavo	4 m
Profondità massima di taglio	35 mm
Vibrazione massima a norma EN	51 m/s ²
Tipo di prodotto	Smerigliatrice angolare

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG7111-72250660>