



Avvitatori a massa battente a batteria disponibile in un formato convenienza, Modello: M18FIW2F12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4010 M18FIW2F12
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** e **impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido**. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri. **Avvitatore a percussione compatto a batteria da 18 V / 5,0 Ah** lungo solo 124 mm.

- **Struttura compatta.**
- **Livello 4 per un mix ottimale tra prestazioni e precisione in caso di allentamento delle viti.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza.

Fornitura:

3x avvitatori a percussione a batteria n. art. 074010 Dim. M18FIW2F12.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Descrizione tecnica

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
--	----------------

Coppia massima 4 ^a velocità	34 Nm
Numero di batterie contenute	2
Capacità batteria	5 Ah
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M18
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 2400 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Denominazione originale prodotto	M18 FIW2F12
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Peso	59 kg
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 1000 min ⁻¹
Coppia massima 3 ^a velocità	339 Nm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di colpi 3 ^a velocità	0 - 3400 min ⁻¹
Tipo di batteria	Ioni di litio
Utilizzo tipico	Strong
Coppia massima 1 ^a velocità	102 Nm
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Coppia massima 2 ^a velocità	203 Nm
Tipo di prodotto	Avvitatore a percussione

Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Avvitatore ad impulsi a batteria Modello M18FIW2F12	074010 M18FIW2F12