



Levigatrici diritte disponibile in un formato convenienza, Modello: GGS8CE

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG7265 GGS8CE
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta compatta e maneggevole per lavori di levigatura versatili.

- **Constant-Electronic per un numero di giri costante anche in caso di carico elevato.**
- **Nuovo sistema di serraggio per un fissaggio senza gioco delle mole abrasive per lavori di precisione.**
- **Avvio dolce e KickBack Stop: se viene rilevato un blocco, la macchina si spegne immediatamente.**
- **Spazzole di carbone a disinserimento automatico per un'elevata protezione del motore.**
- **Durata elevata grazie al raffreddamento diretto e ai cuscinetti a sfera a doppia sigillatura.**
- **Preselezione del numero di giri a 6 posizioni per materiali diversi.**
- **Con albero lungo e sottile – particolarmente adatto per l'uso su punti di difficile accesso.**
- **Motore a coppia elevata da 750 watt per una rapida esecuzione del lavoro.**
- **Numero di giri ridotto, adatto anche per la lavorazione di acciaio inossidabile.**

Fornitura:

2x levigatrice diritta n. art. 077265 Dim. GGS8CE.

Inclusi pinza di serraggio da 6 mm e 2 chiavi a forchetta semplice con apertura 13 e 19.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Denominazione originale prodotto	GG8 8 CE
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Potenza assorbita	750 W

Scheda tecnica

Peso	17 kg
Campo del numero di giri	2500 - 8000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Levigatrici dritte

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG7265-GGS8CE>