



## Avvitatori a massa battente a batteria, Modello: GDX18V210C



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine GG4052 GDX18V210C

GTIN

Classe articolo

GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Potente avvitatore a percussione con 2 modalità operative per metallo e legno e **Bluetooth® Connectivity**.

- **Portautensili speciale combinato con attacco quadro da 1/2 pollici ed esagonale da 1/4 pollici.**
- **PowerControl a 3 livelli per coppie diverse da usare per svariate applicazioni.**
- **Ulteriori parametri e modalità operative impostabili in base alle proprie esigenze tramite l'app Toolbox.**

#### Fornitura:

Inclusi cad. 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX. 3x avvitatori a percussione a batteria n. art. 074052 Dim. GDX18V210C.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851– 073867.

### Descrizione tecnica

## Scheda tecnica

Numero di batterie contenute	2
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto	GDX18V210C
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Tensione batteria	18 V
Numero di colpi	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M16
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Portautensile con profilo di azionamento	Esagono incassato, quadro esterno
Livelli di coppia	3
Capacità batteria	4 Ah
Utilizzo tipico	Strong
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso	12 kg
Vibrazione massima a norma EN	98 m/s <sup>2</sup>
Coppia massima duro	210 Nm
Momento di scollamento massimo	370 Nm
Tipo di prodotto	Avvitatore a percussione

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG4052-GDX18V210C>