

Scheda tecnica



Smerigliatrice angolare, Modello: 14-125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG7109 14-125
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Potente motore da 1400 W e maggiore durata: massima produttività grazie a prestazioni più elevate e a una maggiore robustezza.

Circonferenza dell'impugnatura straordinaria ed ergonomica: ergonomia di prim'ordine grazie alla circonferenza dell'impugnatura sensibilmente ridotta.

KickBackControl, avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione contro i sovraccarichi, smorzamento delle vibrazioni e preselezione del numero di giri.

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, calettatore per attrito, impugnatura supplementare. 3x smerigliatrice angolare n. art. 077109 Dim. 14-125.

Descrizione tecnica

Peso	23 kg
Alimentazione	Alimentazione di rete
Campo del numero di giri	11500 min ⁻¹
Tensione di rete	230 V
Kickback-stop	sì

Scheda tecnica

Filettatura di raccordo	M14
Tensione nominale	230 V
Imballaggio	Scatola
Avvio dolce	sì
Potenza assorbita	1400 W
Particolarità	KickBack Control, avvio dolce
Denominazione originale prodotto	GWS 14-125
Frequenza di rete	50 Hz
Ø Massimo disco	125 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Tipo di prodotto	Smerigliatrice angolare

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG7109-14-125>