



Smerigliatrice angolare, Modello: W850-125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG7132 W850-125
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.

Grazie all'offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1.900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione. **Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole** per compiere lavori leggeri.

- **Potente motore con buona capacità di sovraccarico.**
- **Protezione contro il riavvio dopo un'interruzione di corrente.**
- **Robusta, universale ed economica: la smerigliatrice angolare potente adatta a ogni tipo di applicazione.**
- **Carter antitorsione.**

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori. 2x smerigliatrice angolare n. art. 077132 Dim. W850-125.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso	18 kg
Potenza assorbita	850 W
Ø Massimo disco	125 mm
Blocco contro il riavvio	sì

Scheda tecnica

Lunghezza cavo	25 m
Denominazione originale prodotto	W 850-125
Particolarità	Protezione contro il riavvio
Filettatura di raccordo	M14
Numero di giri/min. a vuoto	11500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrice angolare

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG7132-W850-125>