



Portapunte VARIA, VXT4, Ø di serraggio D1: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319846 10
GTIN	4069739471174
Classe articolo	33E

Descrizione

Esecuzione:

VXT: sistema di flessione a doppio cono. **Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.**

Vantaggi:

- **Stabilità e ammortizzazione ottimizzate**
- **Cambio utensile, flessibilità e modularità.**
- **Precisione e ripetibilità elevate (+/- 0,002).**
- **Retrocompatibilità con VARIA VX**

Uso:

Sistema di cambio rapido per applicazioni di tornitura statiche.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VXT3 e VXT4 a 5,4 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	42 mm
-------------	-------

Scheda tecnica

Sporgenza totale Dim. A	20 mm
Adattatore	VXT4
Tipo di prodotto	Mandrino