



## Barra alesatrice in acciaio A... SSSCR 75°, per inserti SC.., destra



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260722 16/09  |
| GTIN            | 4069515004473 |
| Classe articolo | 21T           |

### Descrizione tecnica

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Misura inserto                        | 9 mm                         |
| Set di viti per inserti               | 269028 8                     |
| Spostamento centrale L <sub>3</sub>   | 11,5 mm                      |
| Sporgenza totale L <sub>1</sub>       | 48 mm                        |
| Norma                                 | DIN 8024                     |
| Lunghezza complessiva L               | 180 mm                       |
| Inserto adatto                        | SC.. 09T3..                  |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>               | 16 mm                        |
| Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub> | 20 mm                        |
| Altezza di serraggio L <sub>2</sub>   | 15 mm                        |
| Angolo di regolazione κ               | 45 grado                     |
| Codice ISO portautensile              | A16Q SSSCR/L09               |
| Tipo di impiego                       | a destra                     |
| Profondità interna fino a             | 3×D                          |
| Forma del codolo                      | Acciaio                      |
| Passaggio interno per LR              | sì                           |
| Applicazione                          | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

### **Prodotti correlati**

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/260722-16/09>