

Garant

Barra alesatrice in acciaio A... SSSCL 75°, per inserti SC., sinistra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260723 20/09
GTIN	4069515004510
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	18 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	26 mm
Codice ISO portautensile	A20R SSSCR/L09
Ø Codolo D_s	20 mm
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Angolo di regolazione κ	45 grado
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Sporgenza totale L_1	60 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Norma	DIN 8024
Spostamento centrale L_3	13,5 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Forma del codolo	Acciaio
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/260723-20/09>
