



Portautensili per barre alesatrici fessurato, PSC 63, Ø di serraggio D1: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318890 32
GTIN	4069515004961
Classe articolo	31G

Descrizione

Esecuzione:

GARANT - Più stabilità e azione antivibrante mediante l'avvolgimento della barra alesatrice.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per alloggiare barre alesatrici.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

L ₁	85 mm
Ø Esterno D	65 mm
Ø di serraggio D ₁	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	105 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino