



## Inserto a raggio 12° HSS-Co5, H7, Raggio: R8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240030 R8
GTIN	2050001099457
Classe articolo	29W

### Descrizione

#### Esecuzione:

Rettifica su tutti i lati e con quattro raggi simmetrici ciascuno. Taglienti rettificati con gradini guidatruciolo per ottime condizioni di taglio su tutto il raggio.

L'angolo di spoglia superiore di 12° è adatto per l'uso universale.

#### Uso:

Per la tornitura di raggi convessi su diametri esterni o fori.

### Descrizione tecnica

Raggio R <sub>1</sub>	R8
Materiale da taglio	HSS Co 5
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura