



Godrone in PM, AA, Ø Godrone d1 x Larghezza godrone b / Passo dentatura: 10X3/0,6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290261 10X3/0,6
GTIN	
Classe articolo	291

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all'usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

- Dim. 21,5x5x8 adatta per gli utensili Quick.
- Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Foro godrone d ₂	6 mm
Esecuzione zigrinata	AA
Per norma	DIN 82
Materiale da taglio	PM
Tipo di prodotto	Godrone

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	160 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	110 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	35 m/min	M
CuZn	idoneo	120 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		