



Rullo cilindrico, Raggio della punta: 0,6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291419 0,6
GTIN	4030741006470
Classe articolo	29M

Descrizione

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile fino a Rz 2 μm .

Alternativa economica alla levigatura a diamante con una qualità delle superfici fino a $Rz < 2 \mu\text{m}$.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 45 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.

Nota:

Usare il raggio più grande possibile.

Per istruzioni dettagliate sull'uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.

Descrizione tecnica

Raggio	0,6 mm
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio