



Utensile per sgrossatura KOMET® Forma g, Modello: B06



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240074 B06
GTIN	4047109016613
Classe articolo	24H

Descrizione

Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

Materiale da taglio:

HSS/Co10 – per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Materiale da taglio: HSS Co 10

Profondità di foratura: 60 mm

Per fori a partire da Ø: 14 mm

Lunghezza complessiva: 95 mm

Ø gambo: 10 mm

Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø	14 mm
Modello	B06
Profondità di foratura	60 mm
Lunghezza complessiva	95 mm
Ø gambo	10 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

