

Garant

Calibro a corsoio digitale da officina IP67 con becchi di misura, Campo di misura: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415370 300
GTIN	4069515008136
Classe articolo	41A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale da officina, IP67. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene® per una presa sicura e confortevole.** Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

#Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Ricambi:

Supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Taratura	A1
Campo di misura	0 - 300 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Spegnimento automatico	sì

Scheda tecnica

Scostamento di misura E MPE	± 0,03 mm
Altezza cifre display LCD	11,5 mm
Lunghezza dei becchi	100 mm
Numero di batterie contenute	1
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Grado di protezione IP	IP 67
Imballaggio	Custodia rigida
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Puntali di misura	sì
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	Temprato
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/415370-300>