

Garant**Calibro a corsoio digitale da officina HCT IP67 senza becchi di misura, Campo di misura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415373 300
GTIN	4069515008228
Classe articolo	41A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale da officina, IP67. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene® per una presa sicura e confortevole.** Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Compatibile con l'app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools) - disponibile gratuitamente per Android e iOS - nonché l'app HCT Windows (disponibile per Windows).

Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

#Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Ricambi:

Supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Lettura	0,0005 pollici
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032

Scheda tecnica

Risoluzione	mm/pollici
Scostamento di misura E MPE	± 0,03 mm
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	App HCT Windows
Taratura	A1
Spegnimento automatico	sì
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	ISO 13385
Grado di protezione IP	IP 67
Lettura	0,01 mm
Lunghezza dei becchi	100 mm
Altezza cifre display LCD	11,5 mm
Campo di misura	0 - 300 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Serie	HCT
Numero di batterie contenute	1
Imballaggio	Custodia rigida
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Puntali di misura	no
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	Temprato
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/415373-300>