

 KOMET**Utensile per filettatura interna destra KOMET® Forma 60° (metrica), Modello: B03****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240084 B03
GTIN	4047109016934
Classe articolo	24H

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

Materiale da taglio:

HSS/Co10 – per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø	7 mm
Per passo fino a	1,5 mm
Modello	B03
Profondità di foratura	26 mm
Lunghezza complessiva	65 mm
Ø Gambo	8 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

