


Portautensili per troncatura KOMET®, Modello: A1/2A

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240010 A1/2A
GTIN	4047109015333
Classe articolo	24G

Descrizione
Esecuzione:

Per per lame n. art. 240014 – 240020. Le lame vengono fissate lateralmente nella fessura del portautensili.

Attenzione:

Fornitura **senza lame**.

Descrizione tecnica

Lama adatta per troncatura: n. art. 240014	A1/2A
Altezza spigolo	20 mm
per larghezza lama	4 mm
Modello	A1/2A
Altezza codolo h	22 mm
per altezza lama	16 mm
Lama adatta per scanalature anelli Seeger: n. art. 240020	da A0,9 a A2,15 con 240022, da A2,65 a A4,15
Lunghezza complessiva L	170 mm
Larghezza codolo b	14,5
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Inserto KOMET® per barrette per cave

240022