



Trapano standard lungo Uni per foratura a flusso (con colletto), Filettatura: M5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080755 M5
GTIN	4069515008822
Classe articolo	BAW

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Trapano standard per foratura a flusso (con colletto).

Standard o lungo; con o senza colletto.

Uso:

Adatto per acciaio, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.

Chiave di serraggio ER n. art. 309680.

Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Descrizione tecnica

Spessore del materiale	0,7 - 4 mm
Velocità consigliata	2600 min ⁻¹

Scheda tecnica

Ø Preforo	4,5 mm
Ø Gambo	6 mm
Potenza raccomandata	1 kW
Tipo di prodotto	Flow Drills