

Garant

Portautensili Eco assiale, 1x, sinistra, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318624 25
GTIN	4069515009027
Classe articolo	31G

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

GARANT - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT Eco.

Profilo sottile per una migliore accessibilità.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Inclusa piastrina di appoggio perforata Versione adatta quindi per portainseriti con bloccaggio e con codolo di 20 e 25 mm.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	78 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Per quadro del portautensili	25 mm
Lunghezza di serraggio L ₁	88 mm
B	25 mm

Scheda tecnica

Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Supporto portautensili