

Garant

Portautensili Eco assiale, 1x, sinistro, PSC 63, Per quadro del portautensili: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318862 25
GTIN	4069515009041
Classe articolo	31G

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

GARANT - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT Eco.

Uso:

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Per quadro del portautensili	25 mm
Ø Esterno D	78 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
B	25 mm
Lunghezza di serraggio L ₁	88 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2

Scheda tecnica

Passaggio interno per LR

sì

Tipo di prodotto

Supporto portautensili