

SWISS TOOLS

Portainseri con bloccaggio a staffa neutro, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto – Dim. A: 4016-80HPmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320081 4016-80HP
GTIN	4070445101675
Classe articolo	36D

Descrizione

Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	40 mm
Ricambi	S07
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Misura inserto	16
Inserto adatto	VC.. 1604..
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	neutro
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

