



Ganascia a gradino mobile, Modello: 160



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	360573 160
GTIN	4069515011297
Classe articolo	32P

Descrizione

Uso:

Per l'alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 360538; 360539; 360541.

Materiale:

Versione temprata, nitruata, con entrambi i lati lisci.

Per:

Morse di precisione NC n. art. 360565.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza l_1	64 mm
Per codice a colori	HOLEX NC
Altezza h_1	25 mm
Per modello	160
Altezza ganasce h	49,8 mm
Larghezza ganasce b	160,4 mm

Scheda tecnica

Lunghezza ganasce l	114 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite