

**Inserto a raggio 12° HSS-Co5, H7, Raggio: R6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240030 R6
GTIN	2050001099440
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

Rettifica su tutti i lati e con quattro raggi simmetrici ciascuno. Taglienti rettificati con gradini guidatruciolo per ottime condizioni di taglio su tutto il raggio.

L'**angolo di spoglia superiore** di 12° è adatto per l'uso universale.

Uso:

Per la tornitura di raggi convessi su diametri esterni o fori.

Descrizione tecnica

Raggio R ₁	R6
Materiale da taglio	HSS Co 5
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura