

**Vite per cave a T (8.8) completa, Modello: 121250****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 375301 121250 |
| GTIN            | 4069515011822 |
| Classe articolo | 32H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

**Norma:**

**DIN 787**

**Fornitura:**

Completo, con rondella n. art. 375341

**Accessori speciali:**

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

**Nota:**

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

**Descrizione tecnica**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Altezza k                       | 7 mm  |
| Larghezza pietra e              | 18 mm |
| Modello                         | 787   |
| Lunghezza filetto b             | 30 mm |
| Lunghezza L                     | 50 mm |
| Filettatura G                   | M12   |
| Valore nominale scanalatura a T | 12 mm |

## Scheda tecnica

Larghezza minore pietra a

11,7 mm

Tipo di prodotto

Vite per cave