

**Vite per cave a T (8.8) completa, Modello: 2020150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375301 2020150
GTIN	4069515011976
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Completo, con rondella n. art. 375341

Accessori speciali:

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

Nota:

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Lunghezza filetto b	95 mm
Valore nominale scanalatura a T	20 mm
Larghezza pietra e	32 mm
Larghezza minore pietra a	19,7 mm
Altezza k	12 mm
Modello	787
Filettatura G	M20

Scheda tecnica

Lunghezza L	125 mm
Tipo di prodotto	Vite per cave