



Vite per cave a T (8.8) completa, Modello: 2824150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375301 2824150
GTIN	4069515012065
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Completo, con rondella n. art. 375341

Accessori speciali:

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

Nota:

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Valore nominale scanalatura a T	28 mm
Larghezza minore pietra a	27,7 mm
Modello	787
Lunghezza L	150 mm
Lunghezza filetto b	95 mm
Altezza k	18 mm
Filettatura G	M24

Scheda tecnica

Larghezza pietra e	44 mm
Tipo di prodotto	Vite per cave