

**Vite per cave a T (8.8) completa, Modello: 2824250****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375301 2824250
GTIN	4069515012089
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Completo, con rondella n. art. 375341

Accessori speciali:

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

Nota:

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Altezza k	18 mm
Larghezza minore pietra a	27,7 mm
Lunghezza filetto b	170 mm
Valore nominale scanalatura a T	28 mm
Modello	787
Filettatura G	M24
Lunghezza L	250 mm

Scheda tecnica

Larghezza pietra e

44 mm

Tipo di prodotto

Vite per cave