



Appoggio regolabile a vite, Altezza massima del piano d'appoggio: 140mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373505 140
GTIN	4069515013062
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e mandrino temprati, neri, filettatura trapezoidale.

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di Ø 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Per staffe con larghezza cava	20 - 40 mm
Altezza di appoggio minima	100 mm
Portata	100 kN
Ø Base	70 mm
Ø Testa	65 mm
Tipo di prodotto	Appoggio regolabile a vite

