



### Appoggio regolabile a vite, Altezza massima del piano d'appoggio: 210mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373505 210
GTIN	4069515013079
Classe articolo	32H

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Corpo e mandrino temprati, neri, filettatura trapezoidale.  
Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

##### Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di Ø 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

#### Descrizione tecnica

Ø Base	80 mm
Ø Testa	70 mm
Altezza di appoggio minima	140 mm
Portata	165 kN
Per staffe con larghezza cava	20 - 40 mm
Tipo di prodotto	Appoggio regolabile a vite

## Scheda tecnica