

## Scheda tecnica



### Appoggio regolabile a vite, Altezza massima del piano d'appoggio: 300mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373505 300
GTIN	4069515013086
Classe articolo	32H

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Corpo e mandrino temprati, neri, filettatura trapezoidale.  
Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.

##### Nota:

Dalla Dim. 52 con foro di centraggio di Ø 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

#### Descrizione tecnica

Ø Testa	80 mm
Ø Base	95 mm
Altezza di appoggio minima	190 mm
Portata	350 kN
Per staffe con larghezza cava	20 - 40 mm
Tipo di prodotto	Appoggio regolabile a vite

## Scheda tecnica