

metabo

Sega circolare per metalli senza batteria, Modello: MKS18LTXBL



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078188 MKS18LTXBL
GTIN	4061792264656
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

Potente sega circolare manuale a batteria per metalli, con contenitore raccoglitrucioli per tagliare a freddo i metalli. Compatibilità con le guide.

- **Freno di arresto per la massima sicurezza grazie all'arresto rapido della lama per sega (< 1 sec.).**
- **Taglio rapido e preciso di tubi, profili, canali, griglie metalliche e lamiere. Senza scintille e senza bave.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, metaBOX, inclusi lama in metallo duro per seghe circolari per metalli (40 denti), battuta parallela, chiave esagonale e adattatore per guida.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Peso con batteria	3,8 kg
Denominazione originale prodotto	MKS 18 LTX BL 58

Scheda tecnica

Ø Lama	165 mm
Numero di batterie contenute	0
Profondità di taglio massima 90°	58 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Foro lama	20 mm
Tensione batteria	18 V
Numero massimo giri	3600 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Sega