



## Vite per cave a T (8.8) singole, Modello: 1616100



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375306 1616100
GTIN	4069515014595
Classe articolo	32H

### Descrizione

**Esecuzione:**

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

**Norma:**

**DIN 787**

**Fornitura:**

**Singolo**, senza dado e rondella.

**Accessori speciali:**

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

**Nota:**

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

### Descrizione tecnica

Modello	787
Lunghezza L	100 mm
Larghezza minore pietra a	15,7 mm
Larghezza pietra e	25 mm
Valore nominale scanalatura a T	16 mm
Filettatura G	M16

## Scheda tecnica

Lunghezza filetto b	60 mm
Altezza k	9 mm
Tipo di prodotto	Vite per cave