

**Vite per cave a T (8.8) singole, Modello: 2020115****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375306 2020115
GTIN	4069515014649
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singolo, senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

Nota:

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Lunghezza filetto b	70 mm
Lunghezza L	80 mm
Altezza k	12 mm
Filettatura G	M20
Larghezza minore pietra a	19,7 mm
Modello	787

Scheda tecnica

Valore nominale scanalatura a T	20 mm
Larghezza pietra e	32 mm
Tipo di prodotto	Vite per cave