



Vite per cave a T (8.8) singole, Modello: 2020150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375306 2020150
GTIN	4069515014656
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singolo, senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

Nota:

· **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Modello	787
Altezza k	12 mm
Larghezza pietra e	32 mm
Larghezza minore pietra a	19,7 mm
Filettatura G	M20
Lunghezza L	125 mm

Scheda tecnica

Lunghezza filetto b	95 mm
Valore nominale scanalatura a T	20 mm
Tipo di prodotto	Vite per cave