

**Vite per cave a T (8.8) singole, Modello: 1816130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375306 1816130
GTIN	4069515014625
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singolo, senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

Nota:

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Filettatura G	M16
Altezza k	10 mm
Lunghezza filetto b	75 mm
Lunghezza L	160 mm
Valore nominale scanalatura a T	18 mm
Modello	787

Scheda tecnica

Larghezza pietra e	28 mm
Larghezza minore pietra a	17,7 mm
Tipo di prodotto	Vite per cave