

**Vite per cave a T (8.8) singole, Modello: 2824150****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 375306 2824150 |
| GTIN            | 4069515014748  |
| Classe articolo | 32H            |

**Descrizione****Esecuzione:**

Vite per cave a T, bonificata, nera, classe di resistenza 8.8.

**Norma:**

**DIN 787**

**Fornitura:**

**Singolo**, senza dado e rondella.

**Accessori speciali:**

Per le rondelle vedere n. art. 35341, mentre per i dadi alti vedere n. art. 375386.

**Nota:**

- **Esempio di lettura - La dimensione 6625 corrisponde a: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

**Descrizione tecnica**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Valore nominale scanalatura a T | 28 mm   |
| Filettatura G                   | M24     |
| Larghezza pietra e              | 44 mm   |
| Larghezza minore pietra a       | 27,7 mm |
| Altezza k                       | 18 mm   |
| Lunghezza filetto b             | 95 mm   |

## Scheda tecnica

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Modello          | 787           |
| Lunghezza L      | 150 mm        |
| Tipo di prodotto | Vite per cave |