



Giraviti per viti con intaglio, con impugnatura tricomponente SwissGrip Evo, Larghezza delle punte b: 5,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660042 5,5
GTIN	7610733296750
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punta brunita. Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.

Impugnatura robusta SwissGrip Evo che consente di trasmettere la coppia necessaria senza alcuno sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Lavoro agevole grazie alla forma circolare modificata. Il materiale tricomponente high-tech migliora la resistenza chimica e meccanica. Impugnature con codificazione cromatica "Rainbow" per l'individuazione rapida della dimensione corretta della vite

Vantaggi:

- **Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.**
- **Nessun effetto Cam-out.**
- **Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.**
- **Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.**
- **La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergenica permette di lavorare a lungo senza affaticarsi anche in caso di coppie elevate.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.**

Descrizione tecnica

Spessore delle punte a	0,8 mm
Lunghezza complessiva	220 mm
Lunghezza lama	120 mm

Scheda tecnica

Punta della lama	nero
Codice lama	3
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo	tonda
Cappuccio a percussione	no
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Materiale impugnatura	Elastomero
Superficie	nichelata e cromata
Tipo di prodotto	Giravite