



Utensile per filettatura interna destra KOMET® Forma 55° (Whitworth), Modello: B04



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 240088 B04 |
| GTIN | 4047109017115 |
| Classe articolo | 24H |

Descrizione

Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

Materiale da taglio:

HSS/Co10 – per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Modello | B04 |
| Lunghezza complessiva | 75 mm |
| Per passi da | 16–50 filetti/pollice |
| Per fori a partire da \varnothing | 9 mm |
| Profondità di foratura | 45 mm |
| \varnothing Gambo | 8 mm |
| Materiale da taglio | HSS Co 10 |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |

