


CNMG 160612, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250377 CA510
GTIN	4960664697182
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,28 - 0,88 mm/gir,
Rompitrucioli	PH
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura