



## Lampade tascabili a LED, Denominazione originale prodotto: P4



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 081485 P4     |
| GTIN            | 4029113840408 |
| Classe articolo | 04B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Linea high performance di LED LENSER per uso universale. Con prova di caduta da 1 m di altezza. Il LED Lenser è una delle tecnologie più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli **alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d'acqua** tutti i contatti sono dorati e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade tascabili di alta qualità sono dotate del sistema brevettato **Advanced Fokus**.

#### · **Advanced Focus System (AFS)**

**L'Advanced Focus System combina lente e riflettore, raggruppando i vantaggi dei due sistemi. Il risultato è uno straordinario fascio di luce nel fuoco, nonché un cono di luce ampiamente uniforme e defocalizzato. Per questo motivo l'AFS fa parte di uno dei sistemi di focalizzazione per lampade a LED migliori al mondo.**

#### · **Rapid Focus**

**I sistemi di focalizzazione tradizionali con meccanismo di rotazione devono di norma essere utilizzati con entrambe le mani. Il Rapid Focus, al contrario, consente di regolare rapidamente il cono di luce con una sola mano.**

#### Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081557 LR3.

#### Nota:

Su questi prodotti il produttore concede in linea di massima una garanzia del produttore di **cinque anni** (sette anni in caso di registrazione online).

Corrente d'illuminazione: 18 lm

Durata: 8,5 h

Autonomia livello 2: 8,5 h

Advanced Focus System (AFS): sì

Numero di batterie contenute: 2

Tipo di batteria: LR3

### Descrizione tecnica

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Numero di batterie contenute     | 2       |
| Denominazione originale prodotto | P4      |
| Ø testa                          | 14,5 mm |
| Advanced Focus System (AFS)      | sì      |
| Durata                           | 8,5 h   |
| Peso                             | 53 g    |
| In dotazione borsa a tracolla    | sì      |
| Corrente d'illuminazione         | 18 lm   |
| Tipo di batteria                 | LR3     |
| Autonomia livello 2              | 8,5 h   |
| Lunghezza complessiva            | 147 mm  |

---

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali  
LR3

081556 LR3