

 KOMET**Utensile per filettatura interna destra KOMET® Forma 60° (metrica), Modello: B06****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	240084 B06
GTIN	4047109017054
Classe articolo	24H

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.

Dimensioni con codice supplementare **L = codolo prolungato**.

**Materiale da taglio:**

**HSS/Co10** – per materiali di difficile lavorazione.

**Nota:**

**Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.**

**Descrizione tecnica**

Per fori a partire da Ø	14 mm
Modello	B06
Profondità di foratura	60 mm
Lunghezza complessiva	95 mm
Per passo fino a	3 mm
Ø Gambo	10 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

