

Garant**Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 08/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Classe articolo	21T

Descrizione

Barra alesatrice in HSS 08/06 mmØ codolo D_s : 8 mm

Codice ISO portautensile: AH08K SCLCR/L06

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 0602..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 10 mm

Spostamento centrale L_3 : 5 mm

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 0602..
Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L_3	5 mm
Sporgenza totale L_1	40 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	10 mm
Codice ISO portautensile	AH08K SCLCR/L06
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	7 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	8 mm
Tipo di impiego	destra

Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Set di viti per inserti 10 pezzi	269413
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7